

PORODO



Porodo
VYROX
منفخ إطارات السيارة

SKU: PDGA05BK

١	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	ميزات المنتج
٤	الشاشة ووظائف الأزرار
٤	توصيات ضغط الهواء
٥	إشعارات مهمة
٥	تعليمات النفح
٦	التخلص من المنتج
٧	الضمان
٧	اتصل بنا

يعد منفاخ إطارات السيارات Porodo Vyrox أداة مدمجة وفعالة لنفخ الإطارات بسرعة. بفضل معدل تدفق هواء يبلغ ١٩ اللترًا/ دقيقة وضغط هواء يصل إلى ٠.٥ ارطل/بوصة مربعة، فهو مناسب للمركبات والدراجات والكرات الرياضية. تتيح شاشة الضغط اللحظية سهولة المراقبة، بينما تضمن فتحة التهوية لتبريد الحرارة الأداء الأمثل. يتميز الجهاز بشحن USB-C لمزيد من الراحة، وهو مصمم لنفخ موثق وسريع أثناء التنقل.

المواصفات

٢٠٠ مللي أمبير في الساعة × ٢	سعة البطارية
٥ فولت/٢٠٠ أمبير	جهد الدخل
٨ أمبير	تيار الذروة
٦ واط	الطاقة المقدمة
٤.٧ فولت	الجهد المقدر
٠.٥ ارطل/بوصة مربعة كحد أقصى	ضغط النفخ
٨ ديسينبل	مستوى الضوضاء
٢٨ دقيقة	وقت التشغيل

ساعتين ونصف	مدة الشحن
١٩ الترا/دقيقة	معدل تدفق مضخة الهواء
من ٥ - درجات مئوية إلى ٦ درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل
USB-C	منفذ الشحن
أنبوب نفخ، مجموعة فوهة من قطع USB-C كابل شحن	الملحقات المرفقة
٦٤.. كجم	وزن المنتج
٤٨ × ٨٥ × ١٣.	حجم المنتج
PDGA.٥	رقم الموديل


ميزات المنتج

- أ.** معدل تدفق هواء ١٩ الترا/دقيقة: يسمح هذا المعدل العالي بتفريغ الإطارات وغيرها من المنفاثات بسرعة وكفاءة، مما يقلل الوقت اللازم للوصول إلى الضغط المطلوب.
- ب.** ضغط يصل إلى ٥٠ ارطل/بوصة مربعة: يدعم المنفاث ضغطاً أقصى يبلغ ٥٠ ارطل/بوصة مربعة، مما يجعله متعدد الاستخدامات مع أنواع مختلفة من الإطارات، بما في ذلك إطارات المركبات والدراجات والكرات الرياضية.
- ج.** شاشة عرض الضغط في الوقت الفعلي: يتميز المنفاث بشاشة مدمجة تعرض ضغط الإطارات الحالي، مما يتيح لك مراقبة عملية النفخ وضمان الدقة.
- د.** فتحة تهوية لتبديد الحرارة: الجهاز مزود بفتحة تهوية لتبديد الحرارة. يساعد في الحفاظ على الأداء الأمثل من خلال منع ارتفاع درجة الحرارة أثناء الاستخدام لفترات طويلة.

٦. شحن USB-C: مع شحن USB-C، يوفر جهاز النفخ طريقة مريحة وعصرية لتشغيل الجهاز، مما يضمن أوقات شحن أسرع وتوافقاً مع مصادر الطاقة المختلفة.

٧. تصميم صغير الحجم وقابل للحمل: تصميمه الصغير وخفيف الوزن يجعل جهاز النفخ سهل الحمل والتخزين والاستخدام أثناء التنقل، سواء كنت في المنزل أو في رحلة.

الشاشة ووظائف الأزرار



- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| ١. الوضع | ٦. خفض الضغط |
| ٢. الضغط الحالي | ٧. زيادة الضغط |
| ٣. الوحدة | ٨. الوضع/الوحدة |
| ٤. الضغط المُحدد مسبقاً | ٩. بدء/إيقاف/مفتاح |
| ٥. تذكير البطارية | ٠. الإضاءة |

توصيات ضغط الهواء

١. وضع الدراجة: نطاق الضغط: ٥.-٥٠ رطل/بوصة مربعة (قفزة أوتوماتيكية ٤ رطل/بوصة مربعة)

٢. وضع الدراجة النارية: نطاق الضغط: ٣.-٣٠ بار (قفزة أوتوماتيكية ٥ بار)

٣. وضع السيارة: نطاق الضغط: ..-.. بار (قفزة أوتوماتيكية ٥، ٢، ٣ بار)

٤. وضع الكرة: نطاق الضغط: ٤-٦ رطل/بوصة مربعة (قفزة أوتوماتيكية ٩ رطل/بوصة مربعة)

إشعارات مهمة

- ١. هذا المنتج مناسب للاستخدام مع السيارات والدراجات والمركبات الكهربائية وقوارب النجاة والكرات. غير متوافق مع الشاحنات أو الحافلات.**
- ٢. عند نفخ عدة إطارات بشكل مستمر، تأكد من أن فترة التبريد بين كل إطار تزيد عن ١ دقائق لتجنب ارتفاع درجة الحرارة.**
- ٣. عندما يظهر المؤشر ضوئاً واحداً (طاقة منخفضة)، يرجى توصيل سلك الطاقة لشحن الجهاز.**
- ٤. بعد الاستخدام لفترات طويلة، قد ترتفع درجة حرارة أنبوب الهواء. يرجى التعامل معه بحذر والتخلص الآمن.**

تعليمات النفخ

- ١. وصل أنبوب الهواء بمضخة النفخ أولاً، ثم وصل المنتج.**
- ٢. اضغط مع الاستمرار على زر (①) لبدء التشغيل. اضغط على زر (②) امرة أخرى للتغيير وضع النفخ (دراجة/دراجة نارية/سيارة/كرة/وضع يدوي).**
- ٣. اضغط مع الاستمرار على زر (③) للتغيير الوحدة (بار، رطل/بوصة مربعة، كيلوباسكال، كجم/سم³). استخدم زر (+/- لضبط الضغط المحدد مسبقاً. (راجع جدول ضغط الهواء الموصى به لكل وضع).**
- ٤. اضغط على زر (④) لبدء النفخ. اضغط عليه مرة أخرى لإيقافه.**
- ٥. بعد نفخ الإطار، انزع فوهة الهواء من الإطار أولاً، ثم افصلها عن المضخة.**
- ٦. إذا لم تكن المضخة قيد الاستخدام، فتأكد من شحنها في الوقت المناسب.**
- ٧. اضغط لفترة وجيزة على زر (⑤) لتشغيل المصباح، ثم اضغط مرة أخرى للانتقال إلى**

وضع الفلاش، ثم اضغط مرة أخرى للدخول إلى وضع الاستغاثة. سينطفئ المصباح عند إيقاف تشغيل الجهاز.

التخلص من المنته

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تتسرّع في تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريديًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الكتروني: porodo.net:

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: porodo.me